



# Uovertruffen energisparing med TL5 High Output

## MASTER TL5 High Output EcoPlus

Lyskilden TL5 High Output EcoPlus (tubediameter 16 mm) gir ekstra energibesparelser gjennom enkeltvis utskiftning av TL5 HO Eco-lyskilder, med en ørliten reduksjon i lyseffekt som eneste ulempe. Det svært gode lumenvedlikeholdet, levetiden og fargegjengivelsen hos TL5 vil være nøyaktig det samme. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

### Fordeler

- Opptil 20 % energibesparelse ganske enkelt ved å skifte lyskilde
- Samme lyskvalitet som MASTER TL5 HO-lyskilder
- De samme fordelene som vanlige TL5-lyskilder

### Funksjoner

- Høy lyskildeeffekt på opptil 107 lm/W
- Opptil 20 % energireduksjon sammenlignet med standard MASTER TL5 HO-lyskilder, og opptil 10 % sammenlignet med TL5 HO Eco-lyskilder

### Søknad


- Alle eksisterende bruksområder for TL5 HO-lyskilder uten dimmefunksjon, f.eks. kontorer, skoler, supermarkeder, industrilokaler med romtemperaturer over 20 °C (som betyr at temperaturen rundt lyskilden over 25–30 °C)
- Anbefales ikke dersom det er sterke luftstrømmer rundt lyskildene

# MASTER TL5 High Output EcoPlus

## Versions



## Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

