




Milowy krok w energooszczędności w postaci świetlówek TL5 High Output

MASTER TL5 High Output EcoPlus

Świetlówka TL5 High Output EcoPlus (o średnicy bańki 16 mm) oferuje najlepszą energooszczędność. Można nią bezpośrednio zastąpić świetlówki TL5 HO Eco kosztem niewielkiego osłabienia strumienia świetlnego. W żaden sposób nie pogarszają się parametry utrzymania strumienia świetlnego, trwałości użytkowej i oddawania barw typowe dla lamp TL5. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Korzyści

- Oszczędność energii do 20% po wymianie standardowych starszych lamp
- Taka sama jakość światła jak w lampach MASTER TL5 HO
- Wszystkie zalety zwykłych świetlówek TL5

Cechy

- Wysoka skuteczność świetlna lamp (do 107 lm/W)
- Do 20% mniejsze zużycie prądu w porównaniu ze standardowymi lampami MASTER TL5 HO i do 10% w porównaniu z lampami TL5 HO Eco

Wniosek


- Wszystkie dotychczasowe zastosowania lamp TL5 HO w instalacjach przeznaczonych do oświetlania wnętrz, bez przyciemniania, czyli do biur, szkół, supermarketów, zakładów przemysłowych — miejsc, w których temperatura powietrza przekracza 20°C (co oznacza temperaturę wokół lampy powyżej 25–30°C)
- Nie zaleca się używania w pomieszczeniach, gdzie wokół lamp panują przeciągi

MASTER TL5 High Output EcoPlus

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm
44=54W/830 UNP/40					

