

Det största steget inom energibesparing med TL5 High Output

MASTER TL5 High Output EcoPlus

TL5 High Output EcoPlus (rördiameter 16 mm) ger extra energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut TL5 HO Eco-lamporna, mot ett något mindre ljusflöde. Inga kompromisser med det utmärkta bibehållna ljusflödet, livslängden och färgåtergivningen hos TL5. Användningsområden varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer.

Fördelar

- Spara upp till 20 % energi endast genom att byta ut lampan
- Samma ljuskvalitet som MASTER TL5 HO-lampor
- Alla fördelar som vanliga TL5-lampor har

Funktioner


- Högt ljusutbyte upp till 107 lm/W
- Upp till 20 % lägre energiförbrukning jämfört med MASTER TL5 HO-lampor av standardtyp och upp till 10 % jämfört med TL5 HO Eco-lampor

Användning


- Alla befintliga ej dimbara inomhusinstallationer med TL5 HO, t ex kontor, skolor, stormarknader, industrianläggningar med rumstemperaturer över 20 °C (vilket innebär temperaturer kring ljuskällan över 25–30 °C)
- Rekommenderas ej för platser där det förekommer ett kraftigt luftflöde runt ljuskällorna

MASTER TL5 High Output EcoPlus

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 41=49W/830 UNP/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

