



產品說明

MASTER TL-D Super 80 日光燈管

直徑 26 mm 的螢光燈管

优点

- 採用特別的螢光塗層，創造出良好的演色性
- 燈管使用壽命期間都具備高效能，流明維持率也相當高
- 可創造各種氣氛，範圍遍及暖白光至冷日光

特点

- 高效 3 帶螢光塗層，並使用新一代的預先塗佈技術
- 初始的高流明輸出
- 提供各種色彩設計的產品
- 水銀量低

应用


- 適用於廣泛的 TL-D 螢光燈管燈具，可在學校、辦公室、商店、工廠場廳等「人本」應用之處採用

安全提示

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

MASTER TL-D Super 80 日光燈管

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1,047.0 mm	1,054.1 mm	1,051.7 mm	1,061.2 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	28 mm	1,047.0 mm	1,054.1 mm	1,051.7 mm	1,061.2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1,500.0 mm	1,507.1 mm	1,504.7 mm	1,514.2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1,500.0 mm	1,507.1 mm	1,504.7 mm	1,514.2 mm

一般資訊	
燈座基底	G13
控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡形狀	T8
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	1.7 mg

照明技術

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	色彩名稱	相關色彩溫度 (規範)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
927921086544	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0.313	0.337	冷日光色	6500 K	80	84 lm/W	3,200 lm
927922084023	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	0.38	0.38	冷白光 (CW)	4000 K	80	90 lm/W	5,240 lm
927922086544	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0.313	0.337	冷日光色	6500 K	80	81 lm/W	5,000 lm
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0.44	0.403	暖白光 (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3,300 lm
927923584014	MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	0.38	0.38	冷白光 (CW)	4000 K	81	88 lm/W	3,300 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (標稱)	耗電量
927921086544	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0.440 A	36.8 W
927922084023	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	0.670 A	59.4 W
927922086544	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0.670 A	59.4 W

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (標稱)	耗電量
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	0.430 A	38.2 W
927923584014	MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	0.430 A	38.2 W

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
927921086544	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	37 kWh
927922084023	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	60 kWh
927922086544	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	60 kWh

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h
927923583014	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	39 kWh
927923584014	MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	39 kWh

MASTER TL-D Super 80 日光燈管

