



Iluminación fluorescente eficiente con reproducción de color mejorada

MASTER TL-D Super 80

La lámpara MASTER TL-D Super 80 ofrece un mayor flujo luminoso por watt y una mejor reproducción de color que los colores estándares de TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Beneficios

- Buena reproducción de color
- Eficacia relativamente alta, tanto inicial como durante la vida útil de la lámpara, con gran conservación del flujo luminoso
- Crea ambientes con blanco cálido o luz de día fría

Características

- Revestimiento fluorescente de 3 bandas altamente eficiente
- Alta salida de luz inicial en comparación con los colores estándares
- Bajo contenido de mercurio
- Se puede utilizar con dispositivo de control convencional o electrónico
- Se obtiene una mayor eficacia con control electrónico

Aplicaciones

- Apta para uso en una amplia variedad de luminarias para lámparas fluorescentes TL-D para aplicaciones destinadas al uso por parte de personas, como escuelas, oficinas, comercios, fábricas, etc.

MASTER TL-D Super 80

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR TL-D8 G13

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

