



Hatékony fénycsöves világítás jobb színvisszaadással

MASTER TL-D Super 80

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Előnyök

- Jó színvisszaadás
- Viszonylag magas hatásfok az élettartam elején és a teljes élettartam alatt is, magas fényáram-megmaradás mellett
- Különböző hangulatok teremtésére, a meleg fehértől a hűvös nappali fényig

Szolgáltatások

- Magas hatásfokú, 3 rétegű fénycsőbevonat
- Magas kezdeti fénykibocsátás a szabványos színekkel összevetve
- Alacsony higanytartalom
- Hagyományos és elektronikus előtétrel is használható.
- Elektronikus előtétrel magasabb hatásfok érhető el.

Alkalmazás


- Sokféle, TL-D fénycsövekhez készült lámpatesttel használható "emberközeli" alkalmazásokhoz, például iskolákban, irodákban, üzletekben vagy üzemcsarnokokban.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

MASTER TL-D Super 80

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Hideg fehér (CW)	4000 K	80	93 lm/W	3 350 lm
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,313	0,337	Hideg nappali fény	6500 K	80	84 lm/W	3 200 lm
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,463	0,42	Hagyományos fehér	2700 K	82	90 lm/W	5 240 lm
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,313	0,337	Hideg nappali fény	6500 K	80	81 lm/W	5 000 lm
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,44	0,403	Meleg fehér (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Hideg fehér (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm
91739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	0,313	0,337	Hideg nappali fény	6500 K	80	82 lm/W	2 950 lm

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája	Színérték Y koordinátája	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás	Fényáram
		(névleges)	(névleges)		(névl.)	(névleges)	(névleges)	
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,44	0,403	Meleg fehér (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,440 A	36,8 W
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,440 A	36,8 W
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,670 A	59,4 W
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,670 A	59,4 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A	36,6 W
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A	36,6 W
91739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	0,560 A	36,6 W
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,430 A	38,2 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	37 kWh
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	37 kWh
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	60 kWh
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	60 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	37 kWh
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	37 kWh
91739000	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/865 1SL/25	37 kWh
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	39 kWh

