



Effektivt lysrør med forbedret fargegjengivelse

MASTER TL-D Super 80

Lyskilden MASTER TL-D Super 80 gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-D-standardfarger. Den har i tillegg et lavere kvikksølvinnhold. Lyskilden kan brukes i eksisterende TL-D-armaturer.

Fordeler

- God fargegjengivelse
- Relativt høy effektivitet, både i starten og i løpet av levetiden til lyskilden, med høyt lumenvedlikehold
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys

Funksjoner

- Svært effektiv trebånds lysrør
- Høy lyseffekt fra begynnelsen av, sammenlignet med standardfarger
- Liten kvikksølvmengde
- Kan brukes sammen med tradisjonelle eller elektroniske forkoblinger
- Elektroniske forkoblinger gir høyere effektivitet

Søknad


- Egnet for bruk i et bredt utvalg armaturer for bruksområder som har med mennesker å gjøre – så som skoler, kontorer, butikker, teatre fabrikklokaler etc.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER TL-D Super 80

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	0,409	0,394	Hvit (WH)	3500 K	82	93 lm/W	3 350 lm
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	80	93 lm/W	3 350 lm
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,313	0,337	Kaldt dagslys	6500 K	80	84 lm/W	3 200 lm
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,463	0,42	Glødelampe hvit	2700 K	82	90 lm/W	5 240 lm
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	0,409	0,394	Hvit (WH)	3500 K	81	90 lm/W	5 240 lm
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,313	0,337	Kaldt dagslys	6500 K	80	81 lm/W	5 000 lm

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Kromatisk	Kromatisk	Korreleret		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		koordinat X (nom)	koordinat Y (nom)	Fargebetegnelse	fargetemperatur (nom)			
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Kaldhvit (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,44	0,403	Varmhvit (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrom		Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	lyskildestrom		Effektforbruk
		(nom.)					(nom.)		
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	0,440 A		36,8 W	63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,670 A		59,4 W
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,440 A		36,8 W	55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A		36,6 W
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,440 A		36,8 W	55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A		36,6 W
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,670 A		59,4 W	55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,430 A		38,2 W
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	0,670 A		59,4 W					

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t		Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25		37 kWh	63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25		60 kWh
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25		37 kWh	55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25		37 kWh
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25		37 kWh	55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25		37 kWh
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25		60 kWh	55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25		39 kWh
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25		60 kWh				

