



Эффективное люминесцентное освещение с улучшенной цветопередачей

MASTER TL-D Super 80

Лампа MASTER TL-D Super 80 выдает больше лм/Вт и отличается лучшей цветопередачей по сравнению с обычными лампами TL-D. Кроме того, в ней содержится меньше ртути. Лампу можно использовать в существующих светильниках TL-D.

Преимущества

- Хороший коэффициент цветопередачи
- Сравнительно высокая эффективность как в начале, так и в ходе эксплуатации, хорошая стабильность светового потока
- Создает освещение от теплого белого до прохладного дневного

Характеристики

- Высокоэффективное трехполосное люминесцентное покрытие
- Высокая исходная светоотдача по сравнению с обычными цветами
- Низкий уровень содержания ртути
- Может применяться с традиционным или электронным оборудованием
- Более высокие показатели эффективности достигаются при работе с электронным оборудованием

MASTER TL-D Super 80


Применение

- Широкий выбор светильников, где можно использовать люминесцентные лампы TL-D. Например, в школах, офисах, магазинах, коридорах предприятий и т. д.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Общая информация	
Цоколь	G13
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,7 mg

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
927920083055	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	-	-	Теплый белый (WW)	3000 K	>80	75 лм/Вт	1 350 лм
927920084055	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	-	-	Холодный белый (CW)	4000 K	>80	75 лм/Вт	1 350 лм

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Обозначение цвета	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
927920086555	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	-	-	Холодный дневной свет	6500 K	85	68 лм/В	1 300 лм
927921083055	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	-	-	Теплый белый (WW)	3000 K	>80	93 лм/В	3 350 лм
927921084055	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	-	-	Холодный белый (CW)	4000 K	>80	93 лм/В	3 350 лм
927922083055	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	-	-	Теплый белый (WW)	3000 K	>80	90 лм/В	5 240 лм
927922084055	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	-	-	Холодный белый (CW)	4000 K	>80	90 лм/В	5 240 лм
927922086544	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,313	0,337	Холодный дневной свет	6500 K	80	81 лм/В	5 000 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
927920083055	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	0,360 A	18,0 В
927920084055	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	0,360 A	18 В
927920086555	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	0,360 A	18,0 В
927921083055	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	0,440 A	36,0 В

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Энергопотребление
927921084055	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,440 A	36,0 В
927922083055	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	0,670 A	58,5 В
927922084055	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	0,670 A	58,5 В
927922086544	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,670 A	59,4 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч
927920083055	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	22 kWh
927920084055	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	22 kWh
927920086555	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	22 kWh
927921083055	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	42 kWh
927921084055	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	42 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч
927922083055	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	68 kWh
927922084055	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	68 kWh
927922086544	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	60 kWh

