



Effektivt lysrör med förbättrad färgåtergivning

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 ger mer lumen per watt samt bättre färgåtergivning än TL-D-standardfärger. Den har dessutom ett lägre kvicksilverinnehåll. Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer.

Fördelar

- Bra färgåtergivning
- Relativt hög effektivitet, både vid installation och under lampans livslängd, med väl bibehållet ljusflöde
- Skapar miljöer från varmvitt till kallt dagsljus

Funktioner

- Mycket effektiv fluorescerande beläggning med 3 band
- Högt initialt ljusflöde jämfört med standardfärger
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Kan användas med traditionella eller elektroniska driftdon
- Hög effektivitet uppnås med elektroniskt driftdon

Användning


- Passar för en mängd olika armaturer för TL-D-lysrör för "människa" användningsområden, t ex skolor, kontor, butiker, fabrikslokaler.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTER TL-D Super 80

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1 047,0 mm	1 054,1 mm	1 051,7 mm	1 061,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Allmän information	
Sockel	G13
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,7 mg

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Färgbeteckning	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
		(nom)	(nom)					
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	0,409	0,394	Vit (WH)	3500 K	82	93 lm/W	3 350 lm
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	80	93 lm/W	3 350 lm
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,313	0,337	Kallt dagsljus	6500 K	80	84 lm/W	3 200 lm
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,463	0,42	Glödlampsvit	2700 K	82	90 lm/W	5 240 lm
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	0,409	0,394	Vit (WH)	3500 K	81	90 lm/W	5 240 lm
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,313	0,337	Kallt dagsljus	6500 K	80	81 lm/W	5 000 lm

MASTER TL-D Super 80

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X	Kromaticitetskoordinat Y	Korrelerad färgtemperatur		Ljusutbyte (märkvärde)		Ljusflöde
		(nom)	(nom)	Färgbeteckning	(nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	82	86 lm/W	3 070 lm
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,38	0,38	Kallvit (CW)	4000 K	80	86 lm/W	3 100 lm
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,44	0,403	Varmvit (WW)	3000 K	82	88 lm/W	3 300 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	0,440 A	36,8 W
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	0,440 A	36,8 W
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	0,440 A	36,8 W
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	0,670 A	59,4 W
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	0,670 A	59,4 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	0,670 A	59,4 W
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	0,560 A	36,6 W
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	0,560 A	36,6 W
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	0,430 A	38,2 W

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	37 kWh
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	37 kWh
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	37 kWh
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	60 kWh
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	60 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	60 kWh
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	37 kWh
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	37 kWh
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	39 kWh

