



Einfach Energie sparen

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezieller Gasfüllung.

Vorteile

- 10% Energieeinsparung (am EVG beträgt die Einsparung bis zu 10%)
- Maximal 10% Lichtstromrückgang über die gesamte Lampenlebensdauer

Merkmale

- Einfacher 1:1-Austausch in bestehenden Systemen:
- 16 W anstatt 18 W
- 32 W anstatt 36 W
- 51 W anstatt 58 W
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar

Anwendung


- Für die Innenbeleuchtung von Büros, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Krankenhäuser, Shops und Hotels mit einer Raumtemperatur von mindestens 20 °C

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MASTER TL-D Eco

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X	Farbkoordinate Y	Ähnlichste		Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
		(Nom)	(nom.)	Lichtfarbe	Farbtemperatur (Nom)		
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	0,44	0,403	Warmweiß (WW)	3000 K	82 lm/W	2.650 lm
26462640	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25	0,38	0,38	Kaltweiß (CW)	4000 K	82 lm/W	2.650 lm
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	0,313	0,337	Kühles Tageslicht	6500 K	79 lm/W	2.550 lm
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	0,44	0,403	Warmweiß (WW)	3000 K	89 lm/W	4.150 lm
26470140	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	0,38	0,38	Kaltweiß (CW)	4000 K	89 lm/W	4.150 lm
26472540	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25	0,313	0,337	Kühles Tageslicht	6500 K	84 lm/W	3.925 lm
26861740	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25	0,38	0,38	Kaltweiß (CW)	4000 K	75 lm/W	1.100 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom	Energieverbrauch
		(Nom)	
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	0,448 A	32,4 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom	Energieverbrauch
		(Nom)	
26462640	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25	0,448 A	32,4 W

MASTER TL-D Eco

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	0,448 A	32,4 W
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	0,700 A	49,8 W
26470140	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	0,700 A	49,8 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
26472540	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25	0,700 A	49,8 W
26861740	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25	0,380 A	15,8 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	33 kWh
26462640	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25	33 kWh
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	33 kWh
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	50 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26470140	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	50 kWh
26472540	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25	50 kWh
26861740	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25	16 kWh

