



Vedere i colori come realmente sono

MASTER TL-D 90 Graphica

Questa lampada TL-D offre un'eccellente resa dei colori, che la rende molto adatta al settore della grafica e della stampa per il controllo della qualità del materiale stampato.

Vantaggi

- Rende la rappresentazione dei colori estremamente realistica
- Conforme alle severe norme per il settore della grafica definite nello standard EN-12464
- Consente ai clienti di passare a eccellenti proprietà di resa dei colori con una diminuzione contenuta del livello di luce

Caratteristiche

- Rivestimento fluorescente di alta qualità per un'eccellente resa dei colori e un'elevata precisione del punto colore
- Uso di una miscela di trifosfori e alofosfati per un'efficacia elevata
- Aggiornamento diretto (retrofit) negli apparecchi esistenti per lampade standard TL-D

Applicazione

- Utilizzata nelle applicazioni in cui un'eccellente resa dei colori è fondamentale, come settore della grafica e della stampa, laboratori fotografici, ospedali, ecc.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.