



產品說明

MASTER TL-D 90 De Luxe 日光燈管

直徑 26 mm 的螢光燈管

优点

- 絕佳演色性。讓色彩增艷，呈現如日光下的豐富深度，讓產品看來更具吸引力
- 亮度較競爭產品高出 25%
- 可讓客戶轉換至 900-color，燈光強度 (幾乎) 不減弱
- 可讓客戶 (在某些領域中) 配合新的歐洲室內工作場所照明標準 (CEN 12464-1)，無需再投資購買新的燈具
- 美觀的 10 個一盒包裝
- 可直接替換所有標準 (Standard) 與超級 (Super) 80 TL-D 燈管 (不論使用傳統或電子式安定器)
- 可創造各種氣氛，範圍遍及暖白光至冷日光

特点

- 高品質的螢光塗層
- 提供各種色彩設計的產品

应用

- 可用於優異演色性至關重要之處，例如商店 (花店、時尚、百貨公司等)、美髮、博物館、醫院等

安全提示

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


MASTER TL-D 90 De Luxe 日光燈管

Versions



LPPR TL-D9HLM G13

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

