



產品說明

MASTER TL-D 90 De Luxe 日光燈管

直徑 26 mm 的螢光燈管

优点

- 絕佳演色性。讓色彩增艷，呈現如日光下的豐富深度，讓產品看來更具吸引力
- 亮度較競爭產品高出 25%
- 可讓客戶轉換至 900-color，燈光強度 (幾乎) 不減弱
- 可讓客戶 (在某些領域中) 配合新的歐洲室內工作場所照明標準 (CEN 12464-1)，無需再投資購買新的燈具
- 美觀的 10 個一盒包裝
- 可直接替換所有標準 (Standard) 與超級 (Super) 80 TL-D 燈管 (不論使用傳統或電子式安定器)
- 可創造各種氣氛，範圍遍及暖白光至冷日光

特点

- 高品質的螢光塗層
- 提供各種色彩設計的產品

应用


- 可用於優異演色性至關重要之處，例如商店 (花店、時尚、百貨公司等)、美髮、博物館、醫院等

MASTER TL-D 90 De Luxe 日光燈管

Versions



二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

MASTER TL-D 90 De Luxe 日光燈管

應用

汞 (Hg) 含量 (標稱)	2 mg
----------------	------

控制調光

可調光	Yes
-----	-----

基本資訊

接口	G13
壽命 (預熱故障率 50%) (標稱)	20000 h
壽命 (故障率 10%) (標稱)	12000 h
壽命 (故障率 50%) (標稱)	15000 h
額定 LSF 12000 h	89 %
額定 LSF 16000 h	33 %
額定 LSF 2000 h	99 %
額定 LSF 20000 h	2 %
額定 LSF 4000 h	99 %
額定 LSF 6000 h	99 %
額定 LSF 8000 h	99 %

照明科技

額定 LLMF 12000 h	92 %
額定 LLMF 16000 h	91 %
額定 LLMF 2000 h	96 %
額定 LLMF 20000 h	90 %
額定 LLMF 4000 h	95 %
額定 LLMF 6000 h	94 %
額定 LLMF 8000 h	93 %

機械和殼體

燈泡形狀	T8
------	----

溫度

設計溫度 (標稱)	25 °C
-----------	-------

應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	能源效益標章 (EEL)
928043596581	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	22 kWh	B
928044595081	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	43 kWh	A
928044596581	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	43 kWh	A

運作和電氣

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (標稱)	功率 (額定)(標稱)
928043596581	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	0.360 A	18.0 W
928044595081	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	0.440 A	36.0 W

Order Code	Full Product Name	燈具電流 (標稱)	功率 (額定)(標稱)
928044596581	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	0.440 A	36.0 W

照明科技 (1/2)

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	色碼	色彩名稱
928043596581	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	309	323	965	冷日光
928044595081	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	340	352	950	日光

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	色碼	色彩名稱
928044596581	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	309	322	965	冷日光

照明科技 (2/2)

MASTER TL-D 90 De Luxe 日光燈管

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	顯色指數 (Nom)	光效 (額定) (Nom)	光通量 (標稱)	光通量 (額定)(標稱)
928043596581	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	6500 K	93	63.9 lm/W	1150 lm	1150 lm
928044595081	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	5300 K	92	77.8 lm/W	2800 lm	2800 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	顯色指數 (Nom)	光效 (額定) (Nom)	光通量 (標稱)	光通量 (額定)(標稱)
928044596581	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	6500 K	93	77.8 lm/W	2800 lm	2800 lm

