



# Farben in ihrer natürlichen Schönheit erleben

## MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

### Vorteile

- Geringer Lichtstromrückgang über die gesamte Lebensdauer
- Konform mit CEN 1264-1 (Norm für Arbeitsplatzbeleuchtung)

### Merkmale

- Ersatz für alle TL-D Leuchtstofflampen
- Sehr gute Farbwiedergabe ( $R_{a} \geq 90$ )
- Hohe Lichtausbeute
- Hohe Stabilität der Lichtfarbe über die Lebensdauer

### Anwendung

- Für die Beleuchtung von Verkaufsräumen (Blumen, Mode, Warenhäuser), Friseuren, Museen und Krankenhäusern

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


# MASTER TL-D De Luxe

## Versions



LPPR TL-D9HLM G13

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

### Allgemeine Informationen

Socket G13

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar Ja

### Mechanik und Gehäuse

Kolbenform T8

### Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom) 1,7 mg

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (Nom)	Farbkoordinate Y (nom.)	Lichtfarbe	Ähnlichste	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
					Farbtemperatur (Nom)		
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	0,313	0,337	Kühles Tageslicht	6500 K	62,5 lm/W	1.150 lm
88860025	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10	0,34	0,351	Tageslicht	5200 K	77,4 lm/W	2.850 lm
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	0,313	0,337	Kühles Tageslicht	6500 K	77,4 lm/W	2.850 lm

# MASTER TL-D De Luxe

## Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	0,360 A	18,4 W
88860025	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10	0,440 A	36,8 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Energieverbrauch
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	0,440 A	36,8 W

## Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	19 kWh
88860025	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10	37 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	37 kWh

