



Színes természetes visszaadása

MASTER TL-D 90 De Luxe

Ez a TL-D lámpa a természetes világításhoz hasonlóan gazdag, telített és szebb színeket ad. Éppen ezért kifejezetten alkalmas magas szintű színvisszaadást igénylő környezetekben történő használatra: kórházak sürgősségi osztályán és betegellátó helyiségeiben, nyomtatótermekben, ékszerüzletekben, fogászati rendelőekben, fodrászatokban, múzeumokban és üzletekben.

Előnyök

- A különlegesen jó színvisszaadás vonzóbbá teszi a termékeket, a színek pedig gazdagabbnak, telítettebbnek és szebbnek tűnnek – pont, mint nappali fényben.
- Lehetőséget ad a fokozott színvisszaadással rendelkező fénycsövekre való áttérésre a fényerő (szinte) elhanyagolható csökkenése mellett.
- Az ügyfelek (bizonyos területeken) megfelelhetnek a beltéri munkahelyek világítására vonatkozó új európai szabvány (CEN 12464-1) előírásainak anélkül, hogy új lámpatesteket kellene vásárolniuk.

Szolgáltatások

- Magas minőségű fénycsőbevonat a pontosabb színvisszaadás érdekében.
- Háromsávós foszforvegyületek a magasabb hatásfok érdekében
- Közvetlenül illeszkedik a normál TL-D lámpák jelenlegi lámpatestjeihez.
- Különböző színjelölésű változatokban kapható

Alkalmazás

- Olyan alkalmazásoknál használják, ahol fontos a jó színvisszaadás, például üzletek (virág, divatárú, áruházak stb.), fodrászatok, múzeumok, kórházak esetén.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


MASTER TL-D 90 De Luxe

Versions



LPPR TL-D9HLM G13

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

