



Widzenie kolorów w ich naturalnych odcieniach

MASTER TL-D 90 De Luxe

Dzięki tej świetlówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetlówka świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, drukarni, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów

Korzyści

- Bardzo dobre oddawanie barw sprawia, że produkty wyglądają bardziej atrakcyjnie, a kolory wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym
- Klienci mogą cieszyć się światłem, które doskonale oddaje barwy i prawie nie zmniejsza poziomu strumienia świetlnego
- W niektórych branżach klienci będą mieli zagwarantowaną zgodność z nową europejską normą oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach (CEN 12464-1) bez konieczności zakupu nowych opraw oświetleniowych

Cechy

- Wysokiej jakości luminofor poprawiający oddawanie barw
- Użycie trójpasmowych związków fosforu zapewnia wysoką skuteczność świetlną
- Możliwość montażu w istniejących oprawach standardowych lamp TL-D
- Dostępna w różnych wersjach barwowych

Zastosowanie

- Do oświetlania miejsc, w których priorytetowe znaczenie ma oddawanie barw, np. sklepy (kwaciarnie, sklepy odzieżowe, domy towarowe), salony fryzjerskie, muzea, szpitale itp.

MASTER TL-D 90 De Luxe

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje



LPPR TL-D9HLM G13

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

