



产品描述

MASTER TL-D 90 De Luxe (豪华型)

低压汞放电灯，配备管状 26 毫米的封装

优点

- 高显色性。白天使用，色彩丰富、生动且有层次，会让产品更具吸引力（专业系列：高质量光源！）
- 竞争产品相比，照明效果可增强 25% 以上
- 用户可切换大约 90 种颜色，不会降低照明等级
- 确保用户在某些领域可以遵守针对室内工作场所的全新欧洲标准(CEN 12464-1)，无需采用全新的灯具
- 10 个/盒的包装
- 可直接改型，使所有标准和高配 80 TL-D 灯具可在传统或高频镇流器上工作。
- 可营造从暖白光至日光的氛围

特点

- 高品质的荧光涂层
- 可提供各种颜色的产品

应用

- 用于高显色性很重要的应用环境，诸如商店（花店，成衣店、百货商场等等）、发廊、博物馆、医院等等

安全提示

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.