



Για να αποκαλύπτετε μυστικά με αξιοπιστία

TL-D Blacklight Blue

Οι λαμπτήρες TL-D/08 Blacklight είναι λαμπτήρες φθορισμού ατμών υδροαργύρου χαμηλής πίεσης. Διαθέτουν ένα εσωτερικό περίβλημα επικαλυμμένο με φθορίζουσα κόη που εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος για διέγερση της φωτοεκπομπής

Οφέλη

- Γρήγορη ανίχνευση υλικών που ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Δημιουργεί ειδικές ατμόσφαιρες και εφέ φωτισμού

Χαρακτηριστικά

- Ευθύ εξωτερικό περίβλημα

Εφαρμογή

- Ανίχνευση και ανάλυση στην κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία
- Τραπεζική και εγκληματολογία
- Ειδικά εφέ σε νυχτερινά κέντρα, ντισκοτέκ και θέατρα και φωτισμός επιγραφών

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

TL-D Blacklight Blue

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Ανάθεση χρωμάτων	Blacklight Blue
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T26
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	5,0 mg

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος	Κατανάλωση	
		λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	ενέργειας
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

