



# Voor het betrouwbaar onthullen van geheimen

## TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue-lampen zijn lagedrukkwikdampfluorescentielampen. Ze hebben een binnenballon die is bedekt met een fluorescentiepoeder dat langgolelige UV-straling produceert voor het opwekken van de luminescentie.

### Voordelen

- Snelle detectie van UV-reflecterende materialen
- Schept speciale verlichtingssferen en -effecten

### Kenmerken

- Rechte buitenballon

### Toepassing

- Detectie en analyse in de textiel- en chemische industrie
- Bankwezen en forensische wetenschappen
- Speciale effecten in nachtclubs, disco's en theaters, en reclameverlichting


# TL-D Blacklight Blue

## Versions



T26 G13

## Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### Goedkeuring en Toepassing

Mercury (Hg) Content (Nom) 5,0 mg

### Algemene informatie

Lampvoet G13

Hoofdtoepassing Blacklight Blue

### Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode 108

Kleuraanduiding Blacklight Blue

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm T26

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Spanning (nom.)	Power (Rated) (Nom)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

## Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Life To 50% Failures (Nom)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	13000 h

## TL-D Blacklight Blue

Order Code	Full Product Name	Life To 50% Failures (Nom)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	15000 h

### Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 uur gespec.	LLMF 6000 uur gespec.
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	15 %	20 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 uur gespec.	LLMF 6000 uur gespec.
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	10 %	15 %

