



För pålitligt avslöjande av hemligheter

TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue är ett lågtrycksvicksilverlysrör med innermantel belagd med ett fluorescerande pulver som producerar ljus med hjälp av långvågig UV-strålning.

Fördelar

- Snabb detektion av av UV-reflekterande material
- Unika ljuseffekter för en speciell stämning

Funktioner

- Rak ytermantel

Användning


- Detektering och analys inom textil- och kemiindustrin
- Banker och rättsvetenskap
- Specialeffekter på nattklubbar, diskotek, teatrar och skyltbelysning

TL-D Blacklight Blue

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Användning och godkännande

Kvikksilverinnehåll (Hg) (nom) 5,0 mg

Allmän information

Socket G13

Användningsområde Blacklight Blue

Ljusteknik

Färgkod 108

Färgbeteckning Blacklight Blue

Mekanik och armaturhus

Lampform T26

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	0,44 A	103 V	36 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid 50 % bortfall (nom)
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	13000 h

TL-D Blacklight Blue

Order Code	Full Product Name	Livslängd vid 50 % bortfall (nom)
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	15000 h

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	LLMF-klassad 6 000	
		LLMF-klassad 2 000 tim	tim
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25	15 %	20 %

Order Code	Full Product Name	LLMF-klassad 6 000	
		LLMF-klassad 2 000 tim	tim
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25	10 %	15 %

