



Philips TL-D Color

TL-D Color

Esta lámpara TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) ayuda a crear efectos especiales y atmósferas o atraer la atención mediante el uso de luz roja, verde, azul y amarillo. Además de utilizar los colores específicos, también es posible mezclar los colores para crear luz blanca. Esta lámpara ofrece una alta potencia de luz, gracias al uso de polvos básicos. Las áreas de aplicación incluyen tiendas y showrooms, bares y restaurantes, zonas de demostración, iluminación signo y tiendas de ocio y entretenimiento.

Beneficios

- La elección de colores atractivos

Características

- Los polvos fluorescentes de lámparas rojas y amarillas se mezclan con un pigmento para filtrar las longitudes de onda no deseadas
- Puede ser usado con equipo convencional o electrónico
- Según el equipo de control, de regulación es posible

Aplicaciones

- Para los efectos de color en la iluminación del escenario, iluminación escaparate, iluminación festiva, bares, salones de baile, etc

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

TL-D Color


Versions



LPPR TL-DCOL Blue G13

LPPR TL-DCOL Green G13

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Información general	
Base del casquillo	G13
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8

TL-D Color

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Flujo luminoso
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Azul (B)	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Azul (B)	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Azul (B)	1.600 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Verde (G)	1.800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Verde (G)	4.300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Verde (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Flujo luminoso
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Rojo (HO)	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Rojo (HO)	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Rojo (HO)	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Amarillo	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Amarillo	1.580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Amarillo	2.250 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltaje (nom.)	Consumo de energía
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

