

# Rød, grønn og blå fluoriserende belysning

## TL-D Colored

Dette TL-D- lysrøret (diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Dette lysrøret har høy lysytelse. Bruksområder kan være butikker, utstillingslokaler, barer og restauranter.

### Fordeler

- Et utvalg av attraktive farger

### Funksjoner

- Det fluoriserende pulveret fra røde og gule lyskilder er blandet med et spesielt pigment slik at man slipper for uønskede bølgelengder.
- Kan brukes med tradisjonelle eller elektronisk forkobling
- Dimming er mulig med riktig forkobling

### Søknad


- Fargeeffekter på scene, utstillinger, butikkvinduer, barer, diskotekere osv.

# TL-D Colored

## Versions



## Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

## TL-D Colored

### Kontroller og dimming

Dimmbar	Ja
---------	----

### Generell informasjon

Lyskildefeste	G13
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h

### Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	T8
-------------	----

### Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
---------------------------------	-------

## Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Energieffektivitetsmerke (EEL)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	E	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	E	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	E	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	B	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	B	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	B	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	A+	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Energieffektivitetsmerke (EEL)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	A+	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	A+	1,7 mg
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	C	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	C	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	C	13,0 mg

## Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18.0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36.0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58.5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18.0 W

## TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36.0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58.5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18.0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36.0 W

Order Code	Full Product Name	lyskildestrøm (nom.)	Spenning (nom.)	Strøm (merkekapasitet) (nom.)
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58.5 W
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18.0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36.0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58.5 W

### Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	-
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	-
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	-
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	-
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	-
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	-

Order Code	Full Product Name	Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	20000 h
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	20000 h
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	20000 h
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	-
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	-
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	-

### Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen,			Lysstrøm (nom.)	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)
		Fargekode	Fargebetegnelse	2 000 t		
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	150	Rød (HO)	95 %	25 lm	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	150	Rød (HO)	85 %	55 lm	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	150	Rød (HO)	98 %	75 lm	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	700 lm	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	160	Yellow	85 %	1580 lm	1580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	160	Yellow	80 %	2250 lm	2250 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	170	Grønn (G)	90 %	1800 lm	1800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	170	Grønn (G)	90 %	4300 lm	4300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	170	Grønn (G)	90 %	6750 lm	6750 lm
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	180	Blå (B)	85 %	400 lm	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	180	Blå (B)	85 %	960 lm	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	180	Blå (B)	95 %	1600 lm	1600 lm

