

Iluminat fluorescent roșu, verde și albastru

TL-D Colored

Această lampă TL-D (diametrul tubului 26 mm) ajută la crearea unor efecte și ambianțe speciale sau atrage atenția prin folosirea luminii roșii, verzi, albastre și galbene. Pe lângă folosirea culorilor specifice, este posibilă și combinarea culorilor pentru a crea lumina albă. Lampa răspândește un flux luminos puternic datorită utilizării pulberilor de bază. Zonele de utilizare includ magazine și showroom-uri, baruri și restaurante, spații demonstrative, iluminatul indicatoarelor și locații de agrement.

Beneficii

- Alegerea unor culori atractive

Caracteristici

- Pulberile fluorescente ale lămpilor roșii și galbene sunt combinate cu un pigment pentru a filtra lungimile de undă nedorite
- Se pot folosi cu balast convențional sau electronic
- În funcție de balastul utilizat, este posibilă reglarea intensității luminoase

Cerere

- Pentru efecte cromatice în iluminatul scenelor, vitrinelor, magazinelor, barurilor, sălilor de dans, iluminat festiv etc.

Warnings and safety

- Este foarte puțin probabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


TL-D Colored

Versions



LPPR TL-DCOL Red G13

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

TL-D Colored

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Denumirea culorii	Flux luminos
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Albastru (B)	400 lm
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Albastru (B)	960 lm
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	Albastru (B)	1.600 lm
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	Verde (G)	1.800 lm
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	Verde (G)	4.300 lm
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	Verde (G)	6.750 lm

Order Code	Full Product Name	Denumirea culorii	Flux luminos
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	Roșu (HO)	25 lm
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	Roșu (HO)	55 lm
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	Roșu (HO)	75 lm
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Galben	700 lm
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	Galben	1.580 lm
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Galben	2.250 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Curent	Tensiune	Consum de
		lampă		
		(nom.)	(nom.)	curent
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Order Code	Full Product Name	Curent	Tensiune	Consum de
		lampă		
		(nom.)	(nom.)	curent
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	0,670 A	111 V	58,5 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie	Conținut de mercur
		kWh/1000 h	(Hg) (nom.)
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh	13,0 mg
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	71 kWh	13,0 mg
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25	22 kWh	1,7 mg
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25	42 kWh	1,7 mg
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25	67 kWh	1,7 mg

Order Code	Full Product Name	Consum de energie	Conținut de mercur
		kWh/1000 h	(Hg) (nom.)
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25	26 kWh	13,0 mg
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25	51 kWh	13,0 mg
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25	82 kWh	13,0 mg
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh	13,0 mg
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	44 kWh	13,0 mg
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	70 kWh	13,0 mg

