

Красное, зеленое и синее люминесцентное освещение

Цветные люминесцентные лампы типа TL-D Colored

Эта лампа TL-D (диаметр трубки 26 мм) позволяет создавать особые эффекты и атмосферу, либо привлекать внимание за счет красного, зеленого, синего и желтого цвета. Кроме использования цветов по отдельности их также можно смешивать для получения белого свечения. Лампа отличается высокой цветоотдачей в виду применения базового напыления. Применять ее можно в таких местах, как магазины и выставочные залы, бары и рестораны, выставочные стенды, магазины развлекательной продукции, при освещении вывесок.

Преимущества

- Выбор привлекательных цветовых температур

Характеристики

- Люминесцентное покрытие, используемое в красных и желтых лампах, использует специальный пигмент для фильтрации света с нежелательной длиной волны
- Может применяться с традиционным или электронным оборудованием
- В зависимости от типа ПРА возможно использование систем для уменьшения яркости света

Применение

- Используются для создания цветовых эффектов при сценическом освещении, для подсветки витрин, для освещения праздничных мероприятий, баров, танцевальных площадок и т. д.

Цветные люминесцентные лампы типа TL-D Colored

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Versions



LPPR TL-DCOL Blue G13

LPPR TL-DCOL Yellow G13

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	28,0 мм	589,8 мм	596,9 мм	594,5 мм	604,0 мм
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 мм	589,8 мм	596,9 мм	594,5 мм	604,0 мм
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 мм	1 199,4 мм	1 206,5 мм	1 204,1 мм	1 213,6 мм

Общая информация	
Цоколь	G13
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Обозначение цвета	Светоотдача
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	Синий (B)	400 лм
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	Синий (B)	960 лм

Order Code	Full Product Name	Обозначение цвета	Светоотдача
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	Желтый	700 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Цветные люминесцентные лампы типа TL-D Colored

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	0,360 A	59 Вт	18,0 В
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	0,440 A	103 Вт	36,0 В

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	0,360 A	59 Вт	18,0 В

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
928048001805	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	23 kWh
928048501805	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	45 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
928048001605	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	23 kWh

