



Świetłówka bez odłamków w razie zbiccia

MASTER TL-D Food Secura

Świetłówka TL-D Food Secura sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie jej przypadkowego zbiccia. Dwa niebieskie pierścienie na jednym z końców ułatwiają identyfikację lampy. Lampa jest przeznaczona do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zagrozić ekspozycji i bezpieczeństwu wyrobów. W jej konstrukcji użyto powłoki z polimeru o nazwie surlyn, która blokuje promieniowanie ultrafioletowe. Lampa spełnia wymagania przepisów HACCP. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Korzyści

- Zwiększa atrakcyjność wizualną żywności (szczególnie mięsa)
- Specjalna powłoka ochronna wokół lampy zapobiega rozprysnięciu odłamków w razie jej przypadkowego zbiccia. Dwa niebieskie pierścienie na jednym końcu ułatwiają identyfikację lampy
- Emisja promieni UV-A obniżona o 90%, co jeszcze lepiej chroni produkty przed odbarwieniem i utratą smaku
- Zapewnia zgodność oprawy z odpowiednimi branżowymi normami, takimi jak HACCP, ISO 22000 i IEC 61549 (norma dotycząca zapobiegania rozpryskom odłamków)

MASTER TL-D Food Secura

Cechy

- Ochronna powłoka wokół lampy, zbudowana z polimeru o nazwie surlyn, zwanego także EMMA, jest oznaczona dwoma niebieskimi pierścieniami na jednym końcu lampy; lampy NIE WOLNO używać w zamkniętych oprawach
- Lampa nie emituje czerwonego światła, jednak doskonale podkreśla kolor czerwony (na przykład mięsa)
- Pełna zgodność z normą IEC 61549 dotyczącą zapobiegania rozpryskom odłamków oraz z odpowiednimi normami w przemyśle spożywczym, takimi jak HACCP i ISO 22000
- Temperatura lub promieniowanie UV nie pogarsza własności lampy
- W pełni nadaje się do recyklingu (w tym ochronna powłoka lampy)

Wniosek


- Oświetlanie jedzenia: rozsył wiązki zoptymalizowany tak, by poprawiać wygląd produktów spożywczych w sklepach mięsnych

Versions



G13, T8

Rysunki techniczne



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Food Secura 30W/79 SLV/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

TL-D Food Secura 30W/79

MASTER TL-D Food Secura

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5.0

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

Informacje podstawowe

Kształt bańki	T8
Trzonek	G13
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000

Dane techniczne oświetlenia

Współrzędna X chromatyczności (Nom)	365
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	314
Kod barwy	79
Oznaczenie koloru	żywność
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	74
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	82

Certyfikaty i zastosowania

order code	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
54112340	37
54114740	44
54116140	69

Eksploatacja i połączenie elektryczne

order code	Prąd lampy (Nom)	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
54112340	0.360	98	30.0
54114740	0.440	103	36.0

order code	Prąd lampy (Nom)	Napięcie (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
54116140	0.670	111	58.5

Dane techniczne oświetlenia

order code	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
54112340	39	1250
54114740	47	1700

order code	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień świetlny (Nom)
54116140	47	2725

