



Éclairage fluorescent efficace avec rendu des couleurs amélioré

MASTER TL-D HF Super 80

La lampe MASTER TL-D HF Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL-D. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe est conçue pour fonctionner sur des ballasts électroniques spéciaux à haute fréquence. Elle n'est pas destinée à un usage général.

Avantages

- Efficacité relativement élevée, tant au début que pendant la durée de vie de la lampe
- · Démarrage en douceur
- · Comportement stable en cas de gradation dans les environnements frais

Fonctions

- · Lampe spéciale conçue pour une utilisation à haute fréquence
- · Couche de protection fluorescente à trois bandes hautement efficace
- · Faible dose de mercure

Application

• Adaptée à une vaste gamme de luminaires pour lampes fluorescentes TL-D dans les applications « humaines » telles que les établissements scolaires, les bureaux, les magasins, les halls d'usine, etc.

Mises en garde et sécurité

- $\boldsymbol{\cdot}$ Veiller à utiliser un appareillage électronique spécial
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.