



Energooszczędna światłówka z poprawionym oddawaniem barw

MASTER TL-D HF Super 80

Światłówka MASTER TL-D HF Super 80 zapewnia mocniejszy strumień świetlny z wata pobranej mocy i lepsze odwzorowanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampa jest tak skonstruowana, że może współpracować ze specjalnymi statecznikami elektronicznymi działającymi na wysokich częstotliwościach. Lampa nie jest przeznaczona do ogólnego stosowania.

Korzyści

- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres eksploatacji
- Płynny rozruch
- Stabilne działanie podczas przyciemniania w niskich temperaturach

Cechy

- Specjalna lampa zaprojektowana do współpracy ze statecznikami HF
- 3-pasmowa powłoka fluorescencyjna zapewniająca bardzo wysoką skuteczność świecenia
- Niska zawartość rtęci

Zastosowanie

- Może być stosowana w różnych oprawach światłówek TL-D do rozmaitych celów, w tym oświetlenia szkoły, biura, sklepu, fabryki i innych miejsc, w których przebywają ludzie.

MASTER TL-D HF Super 80

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


- Używać specjalnego osprzętu sterującego
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Wersje



LPPR TL-D8HF Super-80 G13

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

