

Là giải pháp chiếu sáng huỳnh quang hiệu quả với độ hoàn màu được cải thiện

MASTER TL-D HF Super 80

Đèn tuýp MASTER TL-D HF Super 80 cho quang hiệu cao hơn và độ hoàn màu tốt hơn so với màu tiêu chuẩn TL-D. Hơn nữa, đèn còn có hàm lượng thủy ngân thấp hơn. Đèn được thiết kế để thấp sáng với các chấn lưu điện tử tần số cao đặc biệt. Không dùng để chiếu sáng chung.

Lợi ích

- Hiệu suất tương đối cao từ lúc đầu sử dụng đến khi hết thời hạn sử dụng
- Khởi động trơn tru
- Chiếu sáng ổn định khi dùng chế độ điều chỉnh độ sáng, cho ánh sáng dịu mắt

Tính năng

- Đèn được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở tần số cao
- Lớp phủ huỳnh quang 3-dải tần cho hiệu suất cao
- Hàm lượng thủy ngân thấp

Ứng dụng


- Sử dụng rộng rãi cho nhiều hệ thống chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang TL-D phục vụ hoạt động của 'con người' như trường học, văn phòng, cửa hiệu, nhà xưởng v.v.

MASTER TL-D HF Super 80

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

