



Pencahayaan neon bebas pecahan

MASTER TL-D Secura

Lampu TL-D ini memiliki lapisan pelindung yang mempertahankan kaca dan komponen lampu jika pecah tanpa disengaja. Lampu ini mudah diidentifikasi dengan cincin biru di salah satu ujungnya. Area aplikasinya yaitu seluruh tempat di mana pecahan kaca dapat mengganggu operasi dan dapat berdampak pada produk dan keselamatan orang, misalnya industri makanan dan minuman. Lampu ini memiliki lapisan Surlyn yang memblokir sinar UV. Lampu ini memenuhi standar peraturan HACCP.

Benefits

- Lapisan pelindung khusus di sekitar lampu, mencegah produk dari kontaminasi jika lampu pecah tanpa disengaja; mudah dikenali dalam situasi audit dengan dua lingkaran biru di salah satu ujung
- Melindungi produk dari pemudaran warna dan kehilangan rasa dengan emisi UV yang 90% lebih rendah
- Membuat lumener memenuhi standar yang relevan dalam industri, seperti HACCP, ISO 22000, dan IEC 61549: Standar Lampu Retensi Fragmen

Features

- Lapisan pelindung (Surlyn) di sekitar lampu ditunjukkan oleh dua cincin biru di salah satu ujung lampu. Lampu ini TIDAK dimaksudkan untuk aplikasi pada lumener tertutup
- Sepenuhnya memenuhi standar IEC 61549 – Standar Lampu Retensi Fragmen dan standar yang relevan di industri makanan, seperti HACCP dan ISO 22000
- Tanpa penguraian di bawah pengaruh suhu atau UV
- Lapisan menghalangi 90% emisi UV dari lampu
- Sepenuhnya dapat didaur ulang, termasuk lapisan pelindung lampu
- Efektivitas yang relatif tinggi, baik pada awalnya dan selama masa pakai lampu, dengan konsistensi lumen yang tinggi

MASTER TL-D Secura


Application

- Untuk penggunaan yang memerlukan pencegahan kontaminasi akibat lampu pecah, misalnya dalam penyiapan makanan, perawatan kesehatan, farmasi, ruang bersih, dll.
- Sesuai untuk digunakan dalam lingkungan dengan risiko pecah yang tinggi, misalnya aula olahraga
- Sesuai untuk penggunaan dalam lingkungan yang memerlukan pengurangan emisi UV (museum, perpustakaan, arsip, industri makanan, pertokoan fesyen, dll.)

Versions



Dimensional drawing



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

