



Люминесцентное освещение без ОСКОЛКОВ

MASTER TL-D Secura

Эта лампа TL-D обладает защитным покрытием, которое удерживает стекло с элементами лампы при случайном разбивании. Для идентификации на одном конце лампы располагаются синие кольца. Лампа найдет свое применение на любых участках, где разбивание стекла может нарушить ход работ, испортить продукцию и повлечь опасность для людей, например в сфере питания и в пунктах подачи напитков. На лампу нанесено покрытие Surlyn, препятствующее ультрафиолету. Изделие соответствует нормативам HACCP.

Преимущества

- Особое защитное покрытие лампы предотвращает порчу продукции при случайном разбивании стекла; лампа легко опознается при проверках за счет двух синих колец на одном из концов
- Защищает продукты от обесцвечивания и потери вкуса ввиду снижения излучения ультрафиолета на 90 %
- Позволяет светильникам соответствовать промышленным стандартам, таким как HACCP, ISO 22000 и IEC 61549: стандарту удержания фрагментов лампы

Характеристики

- Защитное покрытие (Surlyn) вокруг лампы, на ней самой нанесена маркировка в виде двух синих колец на одном конце. Данная лампа НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для использования в закрытых светильниках
- Полностью соответствует стандарту IEC 61549 (стандарту удержания фрагментов лампы) и соответствующим стандартам пищевой промышленности, таким как HACCP и ISO 22000
- Продукция не ухудшается под воздействием температуры или ультрафиолета
- Покрытие блокирует 90 % излучения ультрафиолета лампы
- Полностью подлежит утилизации, включая защитное покрытие лампы
- Сравнительно высокая эффективность как в начале, так и в ходе эксплуатации, хорошая стабильность светового потока

Применение

- В помещениях, где осколки при повреждении лампы могут быть опасны – приготовление пищи, больницы, аптеки, стерильные помещения и т. д.
- В помещениях, где лампы могут разбить, например, спортзалы
- Подходят для мест, где необходимо уменьшить УФ излучение (музеи, библиотеки, архивы, пищевая промышленность, магазины одежды и т.д.)

Предупреждение и условия безопасности

- Не подходит для закрытых светильников (на что указывают два синих кольца)
- Рекомендуется к использованию вместе с управляющей системой автоматического отключения ламп
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Versions



TL-D8SE G13 RT

MASTER TL-D Secura

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28 мм	1 500,0 мм	1 507,1 мм	1 504,7 мм	1 514,2 мм



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2023, Август 2 - Данные для изменения