



# Iluminación fluorescente básica

## Colores estándares TL-D

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

### Beneficios

- Crea ambientes con blanco cálido o luz de día fría

### Características

- Colores estándares con reproducción de color moderada
- Disponible en varias denominaciones de color

### Aplicaciones

- Apto para uso en una amplia variedad de luminarias para lámparas fluorescentes TL-D, usadas en aplicaciones donde la reproducción del color no es un factor importante

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.


## Colores estándares TL-D

### Versions



LPPR TL-DSTD G13

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

