



# Éclairage fluorescent de base

## TL-D Standard Couleur

Les lampes TL-D aux couleurs standard (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour fraîche. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

### Avantages

- Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

### Fonctions

- Couleurs standard avec rendu de moyenne qualité (R<sub>a</sub>>50-70)
- Disponible en 4 teintes de lumière

### Application


- Essentiellement utilisées dans des applications où le rendu des couleurs ne constitue pas un élément important. Il est préférable d'utiliser des tubes haut rendement

### Versions



# TL-D Standard Couleur

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

### Normes et recommandations

Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg
-----------------------------	--------

### Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

### Caractéristiques générales

Culot	G13
Durée de vie à 10 % de mortalité (nom.)	10000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	13000 h

### Photométries et Colorimétries

Code couleur	54-765
Couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	6200 K
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %

### Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	T8
--------------------	----

### Normes et recommandations

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	Classe énergétique
95043740	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh	B
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh	A
95051240	TL-D 58W/54-765 1SL/25	68 kWh	B

## Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
95043740	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0,360 A	59 V	18.0 W
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0,440 A	103 V	36.0 W

Order Code	Full Product Name	Courant lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
95051240	TL-D 58W/54-765 1SL/25	0,670 A	111 V	58.5 W

## Photométries et Colorimétries

## TL-D Standard Couleur

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux		Flux lumineux (nom.)
			à 10 000 h (nom.)	à 5 000 h (nom.)	
95043740	TL-D 18W/ 54-765 1SL/25	72	75 %	80 %	1050 lm
95047540	TL-D 36W/ 54-765 1SL/25	75	-	83 %	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux		Flux lumineux (nom.)
			à 10 000 h (nom.)	à 5 000 h (nom.)	
95051240	TL-D 58W/ 54-765 1SL/25	72	75 %	80 %	4000 lm

