



illuminazione fluorescente di base

TL-D Standard

Le lampade TL-D Standard Colours (diametro 26 mm) creano atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda. Lampade con efficacia e resa dei colori moderate.

Vantaggi

- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda

Caratteristiche

- Versione Standard Colors con resa dei colori moderata
- Disponibile in diverse designazioni colore

Applicazione


- Adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per lampade fluorescenti TL-D nelle applicazioni in cui la resa dei colori non è un fattore importante

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

TL-D Standard

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Informazioni generali

Attacco G13

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile Sì

Meccanica e corpo

Forma lampadina T8

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) 5,0 mg

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Designazione colore	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Flusso luminoso
95041340	TL-D 18W/33-640 1SL/25	Bianco freddo (CW)	4100 K	63	1.200 lm
95043740	TL-D 18W/54-765 1SL/25	Cool Daylight	6200 K	72	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Designazione colore	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Flusso luminoso
95045140	TL-D 36W/33-640 1SL/25	Bianco freddo (CW)	4100 K	63	2.850 lm
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	Cool Daylight	6200 K	75	2.500 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Consumo energetico
95041340	TL-D 18W/33-640 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W
95043740	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0,360 A	59 V	18,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Consumo energetico
95045140	TL-D 36W/33-640 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0,440 A	103 V	36,0 W

Approvazione e applicazione

TL-D Standard

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
95041340	TL-D 18W/33-640 1SL/25	22 kWh
95043740	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
95045140	TL-D 36W/33-640 1SL/25	43 kWh
95047540	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh

