



Базовое люминесцентное освещение

TL-D Standard Colours

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

Преимущества

- Создает освещение от теплого белого до холодного дневного

Характеристики

- Стандартные цветовые характеристики, умеренная цветопередача
- Выпускаются с различными цветовыми температурами

Применение


- Подходит для применения в самых разных светильниках для люминесцентных ламп TL-D в тех областях, где цветопередача не столь важна

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

TL-D Standard Colours

Чертеж размеров



Общая информация	
Цоколь	G13
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 мм	589,8 мм	596,9 мм	594,5 мм	604 мм
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 мм	589,8 мм	596,9 мм	594,5 мм	604 мм
TL-D 30W/33-640 1SL/25	28 мм	894,6 мм	901,7 мм	899,3 мм	908,8 мм
TL-D 30W/54-765 1SL/25	28 мм	894,6 мм	901,7 мм	899,3 мм	908,8 мм
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 мм	1 199,4 мм	1 206,5 мм	1 204,1 мм	1 213,6 мм
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 мм	1 199,4 мм	1 206,5 мм	1 204,1 мм	1 213,6 мм
TL-D 58W/33-640 1SL/25	28 мм	1 500,0 мм	1 507,1 мм	1 504,7 мм	1 514,2 мм
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 мм	1 500,0 мм	1 507,1 мм	1 504,7 мм	1 514,2 мм

Технические характеристики освещения

	Full Product	Обозначение	Коррелированная		
			цветовая температура (ном.)	Кoeffициент цветопередачи (CRI)	
Order Code	Name	цвета			Светоотдача
928025403351	TL-D	Холодный	4100 K	63	2 100 лм
	30W/	белый (CW)			
	33-640				
	1SL/25				
928025405451	TL-D	Холодный	6200 K	72	1 825 лм
	30W/	дневной свет			
	54-765				
	1SL/25				
928047305451	TL-D	Холодный	6200 K	75	1 025 лм
	18W/	дневной свет			
	54-765				
	1SL/25				
928048003351	TL-D	Холодный	4100 K	63	1 200 лм
	18W/	белый (CW)			
	33-640				
	1SL/25				

	Full Product	Обозначение	Коррелированная		
			цветовая температура	Кoeffициент цветопередачи	
Order Code	Name	цвета	(ном.)	(CRI)	Светоотдача
928048503351	TL-D	Холодный	4100 K	63	2 850 лм
	36W/	белый (CW)			
	33-640				
	1SL/25				
928048505451	TL-D	Холодный	6200 K	72	2 500 лм
	36W/	дневной свет			
	54-765				
	1SL/25				
928049003351	TL-D	Холодный	4100 K	63	4 600 лм
	58W/	белый (CW)			
	33-640				
	1SL/25				
928049005451	TL-D	Холодный	6200 K	72	4 000 лм
	58W/	дневной свет			
	54-765				
	1SL/25				

Эксплуатационные и электрические характеристики

TL-D Standard Colours

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928025403351	TL-D 30W/33-640 1SL/25	0,360 A	98 Вт	30 B
928025405451	TL-D 30W/54-765 1SL/25	0,360 A	98 Вт	30,0 B
928047305451	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0,360 A	59 Вт	18,0 B
928048003351	TL-D 18W/33-640 1SL/25	0,360 A	59 Вт	18,0 B

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928048503351	TL-D 36W/33-640 1SL/25	0,440 A	103 Вт	36,0 B
928048505451	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0,440 A	103 Вт	36,0 B
928049003351	TL-D 58W/33-640 1SL/25	0,670 A	111 Вт	58,5 B
928049005451	TL-D 58W/54-765 1SL/25	0,670 A	111 Вт	58,5 B

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
928025403351	TL-D 30W/33-640 1SL/25	36 kWh
928025405451	TL-D 30W/54-765 1SL/25	36 kWh
928047305451	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh
928048003351	TL-D 18W/33-640 1SL/25	22 kWh

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
928048503351	TL-D 36W/33-640 1SL/25	43 kWh
928048505451	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh
928049003351	TL-D 58W/33-640 1SL/25	68 kWh
928049005451	TL-D 58W/54-765 1SL/25	68 kWh

