



基本荧光灯照明

TL-D 标准颜色

低压汞放电灯，带有一个 26mm 的管状包层。

优点

- 营造了从暖白光到冷日光的氛围。

特点

- 带柔和色彩再现的标准颜色。
- 配有各种颜色标识。


应用

- 可广泛用于 TL-D 系列荧光灯的光源，适用于色彩再现要求不是太高的场合。

安全提示

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/54-765 1SL/50	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
TL-D 18W/54-765 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm
TL-D 30W/54-765 1SL/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm
TL-D 36W/29-530 1SL/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm
TL-D 58W/54-765 1SL/25	28 mm	1,500.0 mm	1,507.1 mm	1,504.7 mm	1,514.2 mm

TL-D 标准颜色

一般信息	
底盖	G13
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外形	T8

灯技术

Order Code	Full Product Name	颜色名称	相关色温(标 显色指数		
			称)	(CRI)	光通量
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	冷日光	6200 K	72	725 lm
928025405453	TL-D 30W/54-765 1SL/25	冷日光	6200 K	72	1,825 lm
928048003353	TL-D 18W/33-640 1SL/25	冷白色 (CW)	4100 K	63	1,200 lm
928048005453	TL-D 18W/54-765 1SL/25	冷日光	6200 K	72	1,050 lm

Order Code	Full Product Name	颜色名称	相关色温(标 显色指数		
			称)	(CRI)	光通量
928048502953	TL-D 36W/29-530 1SL/25	暖白色 (WW)	2900 K	51	2,975 lm
928048503353	TL-D 36W/33-640 1SL/25	冷白色 (CW)	4100 K	63	2,850 lm
928048505453	TL-D 36W/54-765 1SL/25	冷日光	6200 K	72	2,500 lm
928049005453	TL-D 58W/54-765 1SL/25	冷日光	6200 K	72	4,000 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	灯具电流 (标称)	电压 (标称)	功耗
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	0.310 A	51 V	15.0 W
928025405453	TL-D 30W/54-765 1SL/25	0.360 A	98 V	30.0 W
928048003353	TL-D 18W/33-640 1SL/25	0.360 A	59 V	18.0 W
928048005453	TL-D 18W/54-765 1SL/25	0.360 A	59 V	18.0 W

Order Code	Full Product Name	灯具电流 (标称)	电压 (标称)	功耗
928048502953	TL-D 36W/29-530 1SL/25	0.440 A	103 V	36.0 W
928048503353	TL-D 36W/33-640 1SL/25	0.440 A	103 V	36.0 W
928048505453	TL-D 36W/54-765 1SL/25	0.440 A	103 V	36.0 W
928049005453	TL-D 58W/54-765 1SL/25	0.670 A	111 V	58.5 W

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (标称)
928024805436	TL-D 15W/54-765 1SL/50	20 kWh	8.0 mg
928025405453	TL-D 30W/54-765 1SL/25	36 kWh	5.0 mg
928048003353	TL-D 18W/33-640 1SL/25	22 kWh	5.0 mg
928048005453	TL-D 18W/54-765 1SL/25	22 kWh	5.0 mg

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (标称)
928048502953	TL-D 36W/29-530 1SL/25	-	8.0 mg
928048503353	TL-D 36W/33-640 1SL/25	43 kWh	5.0 mg
928048505453	TL-D 36W/54-765 1SL/25	43 kWh	5.0 mg
928049005453	TL-D 58W/54-765 1SL/25	68 kWh	5.0 mg

