



Lysrörsbelysning för kalla miljöer

MASTER TL-D Xtra Polar

Lampan MASTER TL-D Xtra Polar ger det bästa ljusflödet vid lägre temperaturer tack vare isoleringen som skapas genom att använda en TL-D (T8)-lampa i ett T12-rör. Ljuskällan är särskilt lämplig för användningsområden i kalla miljöer där det är dyrt och svårt att byta ljuskällor.

Fördelar

- Ger högre ljusnivåer i kalla anläggningar jämfört med andra lysrör
- Betydligt lägre underhållskostnader tack vare hög driftsäkerhet och lång livslängd
- Har stöd för återvinningsprogram (låg kvicksilvernivå och lågt avfall tack vare lång livslängd)

Funktioner

- Förbättrat ljusflöde i låga omgivningstemperaturer
- Högsta ljusflöde på 58 W uppnås vid en omgivningstemperatur på -5 °C runt lampan
- Samma driftsäkra prestanda under livslängden som vanliga MASTER TL-D Xtra

Användning


- Alla användningsområden vid lägre omgivningstemperaturer (under 10 °C)
- Inomhus: kylrum och andra kylmiljöer
- Utomhus: bensinstationer, parkeringar, lastkajer, petrokemiska fabriker, skyltbelysning, tunnlar

MASTER TL-D Xtra Polar

Versions



Måttskiss



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Xtra Polar 36W/840 T12 SLV	40.5 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

