



# Iluminación fluorescente de larga vida útil a prueba de roturas

## MASTER TL-D Xtra Secura

Esta lámpara TL-D Xtra tiene un recubrimiento protector que retiene el vidrio y los componentes de la lámpara en caso de rotura accidental. La lámpara se puede identificar fácilmente por un anillo azul en un extremo. Las zonas de aplicación son todas las ubicaciones en las que la rotura de cristal puede alterar las operaciones y puede tener incidencia sobre la seguridad del producto y las personas, p. ej. el sector de las bebidas y la alimentación. La lámpara tiene un recubrimiento de Teflón. Es compatible con las normativas HACCP.

### Beneficios

- Recubiertos de una capa protectora de teflón que protegiendo el fluorescente para en caso de rotura accidental los cristales se mantengan dentro de la protección así como el resto de componentes de la lámpara
- Fácil identificación en posibles auditorías gracias a el anillo azul que está serigrafiado en el tubo
- Buen índice de reproducción cromática
- Vida extra larga y reducción de los fallos prematuros de la lámpara que conlleva unos gastos de mantenimiento menores y facilita el cambio puntual por el de grupo
- Reduce los costes de reciclaje al final de la vida de la lámpara
- Cumple con el certificado HACCP

# MASTER TL-D Xtra Secura

## Características

- Recubrimiento protector (Teflón) alrededor de la lámpara, indicado por un anillo azul en un extremo
- Vida útil extraordinariamente prolongada y alta fiabilidad, identificadas por la tapa de acabado en forma de x que diferencia la lámpara de otras lámparas fluorescentes
- Uso recomendado con equipo electrónico que permite una mayor eficacia y una mayor vida útil
- Se puede usar en luminarias abiertas y cerradas (tal y como indica un anillo azul), gracias al robusto recubrimiento resistente a la temperatura


## Aplicaciones

- Industria farmacéutica, alimentación y bebidas :fábricas ,centros de distribución ,sitios donde los costes de mantenimiento sean grandes ( techos altos,lugares de difícil acceso)

## Versions



## Plano de dimensiones



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Xtra Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

