



Longue durée de vie, éclairage fluorescent protégé contre les bris de verre

MASTER TL-D Xtra Secura

Cette lampe TL-D Xtra est dotée d'un film de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur une extrémité. Les domaines d'application sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l'activité et influencer sur la sécurité des produits et des personnes, par exemple dans l'industrie alimentaire. La lampe est dotée d'un revêtement en téflon. Elle est conforme aux réglementations HACCP.

Avantages

- Protège les personnes et les produits contre les risques de bris de verre
- Réduction des coûts de maintenance grâce à une excellente fiabilité

Fonctions

- Film de protection (téflon) autour de la lampe, indiqué par un anneau bleu sur une extrémité
- Durée de vie ultralongue et fiabilité élevée, identifiée par un embout en forme de x pour distinguer la lampe des autres lampes fluorescentes
- Il est conseillé de l'utiliser avec un ballast électronique permettant d'accroître l'efficacité et la durée de vie
- Possibilité d'utilisation dans des luminaires fermés (tel qu'indiqué par l'anneau bleu) grâce à son revêtement solide qui résiste aux températures élevées

MASTER TL-D Xtra Secura


Application

- Installation possible dans les luminaires ouverts ou fermés
- Ballast HF-P Xtreme avec une durée de vie de 100 000 heures (Tc= 75°C, 10% défaillance) recommandé

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Xtra Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

