



Świetlówka o wysokiej trwałości oraz bezpieczna w razie rozbicia

MASTER TL-D Xtra Secura

Ta świetlówka TL-D Xtra została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie przypadkowego zbitcia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. W konstrukcji zastosowano powłokę z teflonu. Lampa spełnia wymagania przepisów HACCP.

Korzyści

- Bezpośredni zamiennik świetlówek TL-D
- Powłoka ochronna FEP zabezpieczająca przed wydostaniem się szkła i związków rtęci na zewnątrz w razie przypadkowego uszkodzenia
- Możliwość łatwej identyfikacji lampy, dzięki niebieskiemu pierścieniowi na jednym z końców
- Specjalna powłoka fluorescencyjna zapewnia bardzo dobry wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$
- Wyższa, precyzyjnie określona trwałość i niezawodność, co prowadzi do rzadszej wymiany, niższych kosztów utrzymania oraz umożliwia wymianę grupową
- Zgodne z systemem regulacji HACCP

MASTER TL-D Xtra Secura

Cechy

- Ochronna powłoka (z teflonu) wokół lampy oznaczona jest przez obecność jednego niebieskiego pierścienia na jednym z jej końców
- Bardzo duża żywotność i niezawodność; zaślepka w kształcie litery x odróżnia tę lampę od innych świetlówek
- Zaleca się używanie w połączeniu z osprzętem elektronicznym, który zwiększa skuteczność świecenia i trwałość
- Możliwość stosowania w oprawach otwartych i zamkniętych (modele z jednym niebieskim pierścieniem) dzięki mocnej powłoce odpornej na skrajne temperatury

Wniosek

- W przemyśle spożywczym i farmaceutycznym: fabryki, centra dystrybucyjne, sklepy; wszędzie tam, gdzie koszty wymiany są wysokie (wysokie sufity o trudnym dostępie)

Rysunki techniczne

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D Xtra Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

TL-D Xtra Secura 18W/840

