



Zářivkové osvětlení pro chladné prostředí

MASTER TL-D Xtreme Polar

Zářivky MASTER TL-D Xtreme Polar poskytují nejvyšší světelný tok za chladných podmínek díky izolaci vytvořené vložením zářivky TL-D (T8) do trubice T12. Tyto zářivky jsou obzvlášť vhodné pro použití s dlouhými cykly svícení ve studených prostředích.

Výhody

- Vysoká úroveň osvětlení při použití při nízkých okolních teplotách v porovnání s jinými zářivkami
- Výrazné snížení nákladů na údržbu díky vysoké spolehlivosti a dlouhé životnosti
- Podporuje programy udržitelnosti pro koncové uživatele (nízký obsah rtuti a malé množství odpadu díky dlouhé životnosti)

Vlastnosti

- Vylepšený světelný tok při nízkých okolních teplotách
- Maximálního světelného toku pro 58 W je dosaženo při provozu zářivky v prostředí o teplotě -5°C
- Stejný spolehlivý výkon s dlouhou životností jako standardní zářivky MASTER TL-D Xtreme

Aplikace


- Interiér: chlazené skladovací prostory a jiná chladná místa
- Exteriér: čerpací stanice, parkoviště, doky, petrochemické továrny, reklamní osvětlení, tunely

MASTER TL-D Xtreme Polar

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

