



Fénycsöves világítás hideg környezetekben

MASTER TL-D Xtreme Polar

A MASTER TL-D Xtreme Polar lámpa legnagyobb fénykibocsátását hideg környezetekben éri el a szigetelésének köszönhetően, amely a TL-D (T8) lámpa T12 csőben való elhelyezésével jön létre. A lámpa különösen alkalmas hideg környezetekben, ahol hosszú világítási ciklusra van szükség.

Előnyök

- Más fénycsövekhez képest magas fényszintet biztosít alacsony környezeti hőmérsékletű alkalmazások esetén.
- Magas fokú megbízhatósága és hosszú élettartama miatt jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket.
- Támogatja a végfelhasználói fenntarthatósági programokat (alacsony higanytartalom, kevés hulladék a hosszú élettartam miatt)

Szolgáltatások

- Magas fénykibocsátás alacsony környezeti hőmérsékleten
- Az 58 W-os lámpa -5 °C környezeti hőmérsékleten éri el a legnagyobb fénykibocsátást.
- Hosszú élettartama során nyújtott megbízható teljesítménye azonos a normál MASTER TL-D Xtreme lámpáéval.

Alkalmazás


- Beltérben: hűtőkamrák és más hűtött területek világítása
- Kültérben: benzinkutak, parkolók, hajókikötők, petrolkémiai üzemek, figyelemfelkeltő világítás, alagutak

MASTER TL-D Xtreme Polar

Versions



Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Polar 18W/840 SLV/10	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

