



# Świetlówka do oświetlania chłodnych miejsc

## MASTER TL-D Xtreme Polar

Świetlówka MASTER TL-D Xtreme Polar zapewnia najmocniejszy strumień świetlny w niskich temperaturach. Zawdzięcza to zastosowaniu izolacji powstałej wskutek umieszczenia źródła TL-D (T8) w bańce o rozmiarze T12. Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w chłodnych warunkach, gdzie wymagane są długie okresy świecenia.

### Korzyści

- W porównaniu z innymi świetlówkami znacznie wyższy poziom oświetlenia w niskiej temperaturze otoczenia
- Radykalne zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi eksploatacji
- Wsparcie programów zrównoważonego rozwoju (niski poziom rtęci i mniejsza ilość odpadów w związku z długim okresem eksploatacji)

### Cechy

- Ulepszone natężenie wiązki do stosowania w niskich temperaturach
- Najwyższe natężenie strumienia świetlnego przy mocy 58 W w temperaturze -5°C wokół lampy
- Taka sama niezawodność i długi okres eksploatacji jak w przypadku zwykłych lamp MASTER TL-D Xtreme

### Wniosek


- Wnętrza: chłodnie i inne chłodzone miejsca
- Tereny zewnętrzne: stacje paliw, parkingi, strefy załadunku, fabryki przemysłu petrochemicznego, tunele, znaki/szyldy

# MASTER TL-D Xtreme Polar

## Versions



## Rysunki techniczne



| Product                                    | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|--------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Xtreme<br>Polar 18W/840 SLV/10 | 40.5 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604.0 mm |

