



Zářivkové osvětlení s velmi dlouhou životností v netříštivém provedení

MASTER TL-D Xtreme Secura

Tyto zářivky TL-D Xtreme jsou vybaveny ochrannou vrstvou zachycující sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztrháním zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Zářivky jsou opatřeny teflonovou vrstvou. Podporují standard HACCP.

Výhody

- Speciální ochranná vrstva okolo trubice zamezuje kontaminaci při náhodném rozbití světelného zdroje
- snadné rozpoznání při auditech podle jednoho modrého kroužku na jednom konci
- Ochranná vrstva se vyznačuje vysokou teplotní odolností a nulovou předpokládanou degradací po dobu životnosti zářivky (50 % selhání při tříhodinovém cyklu spínání) v důsledku teploty nebo UV záření
- Svítidla jsou při použití těchto zdrojů v souladu s průmyslovými standardy HACCP, ISO 22000 a IEC 61549

MASTER TL-D Xtreme Secura

Vlastnosti

- Ochranná vrstva (Teflon) okolo trubice, označená jedním modrým kroužkem na jednom konci zářivky.
- Extrémně dlouhá životnost a vysoká spolehlivost
- identifikace podle patice tvaru x odlišující zářivku od jiných zářivek
- Doporučeno pro použití s elektronickým předřadníkem pro vyšší účinnost a delší životnost
- Možnost použití v otevřených i uzavřených svítidlech (indikováno jedním modrým kroužkem) díky silné tepelně odolné vrstvě


Aplikace

- Potravinářský, nápojový a farmaceutický průmysl: továrny, distribuční střediska a obchody, místa, kde jsou vysoké náklady na údržbu nebo kde údržba narušuje provoz (vysoké stropy, obtížná přístupnost)

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

