



Sehr langlebige, splittergeschützte Leuchtstofflampe

MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt einen Splitterschutz, der das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Sie zeichnet sich aus durch eine besonders lange Lebensdauer. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Vorteile

- Geringe Gesamtbetriebskosten
- Deutlich reduzierte Frühausfallrate
- Erleichterte Zertifizierung nach HACCP

Merkmale

- 3-Banden-Leuchtstofflampe
- Xtra-Technologie
- Widerstandsfähiger Splitterschutz aus FEP (Teflon)

Anwendung


- Für den Einsatz an Standorten, die besonderen Splitterschutz erfordern wie in der Lebensmittelindustrie, der industriellen Fertigung und Einzelhandelszentren

MASTER TL-D Xtreme Secura

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

