



Rendkívül hosszú élettartam, szilánkmentes fénycsöves világítás

MASTER TL-D Xtreme Secura

A TL-D Xtreme lámpa védőbevonata egyben tartja az üveg- és lámpadarabokat egy esetleges lámpatörés esetén is. A lámpa könnyen felismerhető az egyik végénél látható kék gyűrűről. Alkalmazási területei mindazon helyek, ahol az üvegszilánkok miatt megszakadhat a termelés, illetve személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak (pl. étel- és italgyártás esetén). A lámpa teflonbevonatos. Teljesíti a HACCP előírásait.

Előnyök

- A lámpa körüli speciális védőbevonat meggátolja az áruk szennyeződését egy esetleges lámpatörés esetén. Vizsgálat esetén könnyen azonosítható az egyik végén található egyetlen kék gyűrű alapján.
- A védőbevonat erősen hőálló, és sem hőmérséklet, sem UV-sugárzás hatására nem várható fényerőcsökkenés a megadott élettartamon belül (a várható élettartam az 50%-os meghibásodási arány eléréséig eltelt idő, 3 órás kapcsolási ciklusok esetén).
- A világítótesteket a vonatkozó iparági szabványoknak (HACCP, ISO 22000 és IEC 61549) megfelelővé teszi.

MASTER TL-D Xtreme Secura

Szolgáltatások

- A lámpát (teflon) védőbevonat burkolja, amelyet a lámpa egyik végén látható kék gyűrű jelez.
- Különlegesen hosszú élettartam és magas fokú megbízhatóság jellemzi, és könnyen megkülönböztethető más fénycsövektől az X alakú végzáró alapján.
- Elektronikus kapcsolóberendezéssel együtt célszerű használni, amely magasabb hatásfokot és hosszabb élettartamot biztosít.
- Nyitott és zárt világítótestben is használható (ezt az egy kék gyűrű jelzi), amit erős és hőálló bevonata tesz lehetővé.


Alkalmazás

- Élelmiszer-, ital- és gyógyszergyártás: gyárak, elosztóközpontok, kiskereskedelmi üzletek; olyan helyek, ahol magas a karbantartás és/vagy a tevékenység megszakításának költsége (pl. magas mennyezet, nehezen hozzáférhető helyek esetén)
- olyan helyek, ahol magas a karbantartás és/vagy a tevékenység megszakításának költsége (pl. magas mennyezet, nehezen hozzáférhető helyek esetén)

Versions



Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

