



# Illuminazione fluorescente a prova di frammenti di durata molto lunga

## MASTER TL-D Xtreme Secura

Questa lampada TL-D Xtreme presenta un rivestimento protettivo che trattiene i frammenti di vetro e i componenti della lampada in caso di rottura accidentale. La lampada è facilmente identificabile tramite un anello blu su un'estremità. Le aree di applicazione includono tutti i luoghi in cui i frammenti di vetro possono disturbare le attività e influire sulla sicurezza dei prodotti e delle persone, ad esempio il settore degli alimenti e delle bevande. La lampada è caratterizzata da un rivestimento in Teflon. È conforme alle norme HACCP.

### Vantaggi

- Lo speciale rivestimento protettivo della lampada previene la contaminazione dei prodotti in caso di rottura accidentale della lampada
- facilmente riconoscibile durante le ispezioni tramite un anello blu su un'estremità
- Il rivestimento protettivo è resistente alle alte temperature e non è soggetto ad alcun degrado per effetto della temperatura o dei raggi UV entro la durata specificata della lampada (50% di guasti con ciclo di commutazione on/off di 3 ore)
- Rende gli apparecchi per illuminazione conformi agli standard rilevanti di settore, come HACCP, ISO 22000 e IEC 61549

# MASTER TL-D Xtreme Secura

## Caratteristiche

- Rivestimento protettivo intorno alla lampada (Teflon), indicato da un anello blu su un'estremità
- Lampada con durata estremamente lunga e alta affidabilità, identificata da attacco terminale a X per distinguerla da altre lampade fluorescenti
- Consigliata per l'uso con alimentatore elettronico che rende possibile efficacia e durata superiori
- Possibilità di utilizzo in apparecchi per illuminazione aperti e chiusi (come indicato da un anello blu), grazie al robusto rivestimento resistente a diverse temperature


## Applicazione

- Alimenti e bevande e industria farmaceutica: fabbriche, centri di distribuzione, punti vendita al dettaglio
- ubicazioni dove i costi di manutenzione e/o di interruzione ai processi sono elevati (soffitti alti, accesso difficile)

## Versions



## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

