



Zářivkové osvětlení s dlouhou životností

MASTER TL-D Xtra

Tyto zářivky TL-D Xtra nabízejí dlouhou životnost a zaručují menší výskyt předčasně vyhořelých zářivek. Výsledkem jsou nízké náklady na údržbu a úspora nákladů za drahé jednotlivé výměny. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu zářivek např. místa s vysokými stropy či těžko dostupná místa. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Výhody

- Dlouhá životnost snižuje náklady na údržbu a současně rovněž vede k menšímu množství odpadu a menším nákladům na likvidaci
- Méně problémů s časnými závadami
- Možný přechod od jednotlivých výměn na skupinové

Vlastnosti

- Extrémně dlouhá životnost, nejdelší životnosti je dosaženo při použití předřadníku Philips HF Xtreme
- Patice ve tvaru x se zelenou spodní destičkou pro odlišení zářivky od jiných typů zářivek
- Nízký obsah rtuti

Aplikace


- Vhodné pro aplikace s vysokými provozními náklady (vysoké stropy, těžko dostupná místa) a např. obchodní domy, supermarkety, sklady, výrobní haly či parkovací domy

MASTER TL-D Xtra

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

MASTER TL-D Xtra

Approval and Application

Spotřeba energie kWh/1000 h	68 kWh
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	3.0 mg

Controls and Dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

Operating and Electrical

Proud zdroje (jmen.)	0.665 A
----------------------	---------

General Information

Patice	G13
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	55000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	30000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36000 h
LSF 2000 h (jmen.)	100 %

Light Technical

Index barevného podání (jmen.)	>80
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %

Mechanical and Housing

Tvar žárovky	T8
--------------	----

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
-----------------------------	-------

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Jmenovitý příkon (nom.)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	58.5 W
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	58.5 W
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	58 W

General Information (1/2)

Order Code	Full Product Name	LSF 12000 h (jmen.)	LSF 16000 h (jmen.)	LSF 20000 h (jmen.)	LSF 4000 h (jmen.)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	100 %	100 %	100 %	100 %
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %	99 %

Order Code	Full Product Name	LSF 12000 h (jmen.)	LSF 16000 h (jmen.)	LSF 20000 h (jmen.)	LSF 4000 h (jmen.)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	99 %	99 %	99 %	99 %

General Information (2/2)

Order Code	Full Product Name	LSF 6000 h (jmen.)	LSF 8000 h (jmen.)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	100 %	100 %
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	99 %	99 %

Order Code	Full Product Name	LSF 6000 h (jmen.)	LSF 8000 h (jmen.)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	99 %	99 %

Light Technical (1/2)

MASTER TL-D Xtra

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Barevné konstrukce	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	830	Teplá bílá (WW)	3000 K	91 lm/W
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	840	Chladná bílá (CW)	4000 K	91 lm/W

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Barevné konstrukce	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	865	Studené denní světlo	6500 K	86 lm/W

Light Technical (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.) (nom.)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	5200 lm
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	5200 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.) (nom.)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	5000 lm

