



Hosszú élettartamú fénycsöves világítás

MASTER TL-D Xtra

Ez a TL-D Xtra lámpa hosszabb élettartamot kínál, egyúttal kevesebb korai meghibásodást garantál. Ennek köszönhetően alacsony karbantartási kiadást igényel, és csökkenthető a költséges helyszíni cserékre fordítandó összeg. Ezen okból olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak (például magas mennyezet vagy üzemszünet miatt). Ez a lámpatípus használható a már meglévő szerelvényel, illetve külön specializált HF Xtreme szerelvényel is.

Előnyök

- A hosszabb élettartam alacsonyabb karbantartási költséget, kevesebb hulladékot, továbbá alacsonyabb életciklusvégi megsemmisítési összköltséget jelent
- Kevesebb gond a korai meghibásodások miatt
- Elősegíti az áttérést az egyenkénti cseréről a csoportos cserére

Szolgáltatások

- Különlegesen hosszú élettartam
- A hosszú élettartamú lámpák piacán szokatlanul alacsony higanytartalom
- A leghosszabb élettartamot a speciális kialakítású Philips HF Xtreme szerelvény biztosítja
- A 100%-os teljesítmény mellett várható élettartam csak úgy tartható, ha a fényerő-szabályozás nem csökkenti a fényerőt 30% alá
- A végzáró X alakú, zöld színű alsó lemeze megkülönbözteti a többi fénycsőtípustól

Alkalmazás


- Különösen alkalmas költségesen karbantartható helyekre (nagy belmagasság, nehezen elérhető): áruházak, szupermarketek, raktárak, gyárak és közösségi területek (parkolók, vasútállomások)

MASTER TL-D Xtra

Versions



Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

MASTER TL-D Xtra

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	68 kWh
Energiatakarékossági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3.0 mg

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	igen
-----------------------	------

Működtetés és elektronika

Fényforrás árama (névleges)	0.665 A
-----------------------------	---------

Általános információ

Fejelés	G13
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	55000 h
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	30000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	36000 h
LSF 2000 óra néveleges	100 %

Technikai adatok

Színvisztaadási index (névleges)	>80
LLMF 12 000 óra néveleges	92 %
LLMF 16 000 óra néveleges	91 %
LLMF 2000 óra néveleges	96 %
LLMF 20 000 óra néveleges	90 %
LLMF 4000 óra néveleges	95 %
LLMF 6000 óra néveleges	94 %
LLMF 8000 óra néveleges	93 %

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	T8
------------------------	----

Hőmérséklet

Tervezési hőmérséklet (névleges)	25 °C
----------------------------------	-------

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény (névleges) (névleges)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	58.5 W
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	58.5 W
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	58 W

Általános információ (1/2)

Order Code	Full Product Name	LSF 12 000 óra néveleges	LSF 16 000 óra néveleges	LSF 20 000 óra néveleges	LSF 4000 óra néveleges
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	100 %	100 %	100 %	100 %
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	99 %	99 %	99 %	99 %

Order Code	Full Product Name	LSF 12 000 óra néveleges	LSF 16 000 óra néveleges	LSF 20 000 óra néveleges	LSF 4000 óra néveleges
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	99 %	99 %	99 %	99 %

Általános információ (2/2)

MASTER TL-D Xtra

Order Code	Full Product Name	LSF 6000 óra néveleges	LSF 8000 óra néveleges
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	100 %	100 %
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	99 %	99 %

Order Code	Full Product Name	LSF 6000 óra néveleges	LSF 8000 óra néveleges
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	99 %	99 %

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Színkód	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (néveleges)	Fényhasznosítás (néveleges)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	830	meleg fehér (WW)	3000 K	91 lm/W
55890940	MASTER TL-D Xtra	840	Fehér (CW)	4000 K	91 lm/W

Order Code	Full Product Name	Színkód	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (néveleges)	Fényhasznosítás (néveleges)
	58W/840 1SL/25				
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	865	Hidegfehér nappali fény	6500 K	86 lm/W

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram (néveleges)	Fényáram (néveleges)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	5200 lm	5200 lm
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	5200 lm	5200 lm

Order Code	Full Product Name	Fényáram (néveleges)	Fényáram (néveleges)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	5000 lm	5000 lm

