



Illuminazione fluorescente di lunga durata

MASTER TL-D Xtra

Questa lampada TL-D offre una durata più lunga e garantisce guasti prematuri ridotti. Questo risulta in bassi costi di manutenzione e riduce le costose sostituzioni dei punti luce. È pertanto adatta ad ambienti in cui la sostituzione della lampada è costosa a causa di soffitti elevati o disturbo delle operazioni. Questa lampada può essere utilizzata su un alimentatore esistente o su alimentatore dedicato HF Xtreme.

Vantaggi

- La durata di vita più lunga risulta in costi di manutenzione inferiori e nella riduzione degli scarti e dei costi di smaltimento al termine del ciclo di vita
- Meno problemi grazie a un numero inferiore di guasti precoci
- Passaggio più semplice dalla sostituzione di sorgenti singole a quella di gruppi

Caratteristiche

- Durata extra lunga: la durata più lunga si ottiene con l'alimentatore Philips HF Xtreme appositamente progettato
- Attacco terminale con piastra inferiore verde a X per distinguere la lampada da altre lampade fluorescenti
- Basso contenuto di mercurio (3 mg)

Applicazione


- Adatta all'uso in situazioni in cui i costi di manutenzione sono elevati (soffitti molto alti o difficili da raggiungere): grandi magazzini, supermercati, magazzini, stabilimenti di produzione e aree pubbliche come parcheggi e stazioni ferroviarie

MASTER TL-D Xtra

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm

MASTER TL-D Xtra

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3.0 mg

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	Si
------------	----

Informazioni generali

Attacco	G13
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	55000 h
Vita al 50% di guasti (Nom)	36000 h
LSF 12000 h specificato	99 %
LSF 16000 h specificato	99 %
LSF 2000 h specificato	100 %
LSF 20000 h specificato	99 %
LSF 4000 h specificato	99 %
LSF 6000 h specificato	99 %
LSF 8000 h specificato	99 %

Dati tecnici di illuminazione

Indice di resa dei colori (Nom)	>80
LLMF 12000 h specificato	92 %
LLMF 16000 h specificato	91 %
LLMF 2000 h specificato	96 %
LLMF 20000 h specificato	90 %
LLMF 4000 h specificato	95 %
LLMF 6000 h specificato	94 %
LLMF 8000 h specificato	93 %

Meccanica e corpo

Forma lampadina	T8
-----------------	----

Temperatura

Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C
------------------------------------	-------

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
55862640	MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25	22 kWh
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	68 kWh
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	68 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
55862640	MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25	0.370 A	17.7 W
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	0.665 A	58.5 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Potenza (Specificata) (Nom)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	0.665 A	58 W

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Vita al 10% di guasti (Nom)
55862640	MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25	29500 h
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	30000 h

Order Code	Full Product Name	Vita al 10% di guasti (Nom)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	30000 h

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

MASTER TL-D Xtra

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza
					luminosa (specificata) (Nom)
55862640	MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	76 lm/W
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	840	Bianca neutra (CW)	4000 K	91 lm/W

Order Code	Full Product Name	Codice colore	Designazione colore	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza
					luminosa (specificata) (Nom)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	865	Bianca fredda	6500 K	86 lm/W

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
55862640	MASTER TL-D Xtra 18W/840 1SL/25	1350 lm	1350 lm
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	5200 lm	5200 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (Nom)	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	5000 lm	5000 lm

