



Świetłówka o wysokiej trwałości

MASTER TL-D Xtra

Ta świetłówka TL-D Xtra zapewnia dłuższy okres eksploatacji i mniejsze ryzyko szybkiej awarii. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. W efekcie świetlnie nadaje się do miejsc, gdzie wymiana lamp jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń dla procesów. Lampa może współpracować z istniejącym osprzętem lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Korzyści

- Większa żywotność przekłada się na niższe koszty konserwacji, mniejszą ilość odpadów oraz niższe koszty utylizacji po zakończeniu eksploatacji
- Mniejsza kłopotliwość obsługi spowodowana szybkimi usterkami
- Możliwość zastąpienia trybu wymiany indywidualnej wymianą grupową

Cechy

- Największa żywotność
- Wyjątkowo niska zawartość rtęci w segmencie lamp o długiej trwałości użytkowej
- Najlepszą żywotność można uzyskać przy współpracy ze specjalnie opracowanym osprzętem Philips HF Xtreme
- Przyciemnianie do poziomu 30% strumienia maksymalnego w celu uzyskania deklarowanej żywotności
- Zaślepka z zieloną dolną płytką w kształcie litery x odróżnia tę lampę od innych świetlówek

Wniosek


- Wszędzie tam, gdzie koszty wymiany są wysokie (wysokie sufity o trudnym dostępie): w domach towarowych, supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych, biurach, obiektach użyteczności publicznej takich jak parkingi i stacje kolejowe

MASTER TL-D Xtra

Versions



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm

MASTER TL-D Xtra

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	68 kWh
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Prąd lampy (Nom)	0.665 A
Informacje podstawowe	
Trzonek	G13
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	55000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	30000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	36000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	100 %
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
LLMF 12 000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 2000 h (znamionowo)	96 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	94 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	93 %
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	58.5 W
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	58.5 W
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	58 W

Informacje podstawowe (1/2)

Order Code	Full				
	Product Name	LSF 12 000 h (znamionowo)	LSF 16 000 h (znamionowo)	LSF 20 000 h (znamionowo)	LSF 4000 h (znamionowo)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	100 %	100 %	100 %	100 %
55890940	MASTER TL-D Xtra	99 %	99 %	99 %	99 %

Order Code	Full				
	Product Name	LSF 12 000 h (znamionowo)	LSF 16 000 h (znamionowo)	LSF 20 000 h (znamionowo)	LSF 4000 h (znamionowo)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	100 %	100 %	100 %	100 %
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	99 %	99 %	99 %	99 %

Informacje podstawowe (2/2)

MASTER TL-D Xtra

Order Code	Full Product Name	LSF 6000 h	LSF 8000 h
		(znamionowo)	(znamionowo)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	100 %	100 %
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	99 %	99 %

Order Code	Full Product Name	LSF 6000 h	LSF 8000 h
		(znamionowo)	(znamionowo)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	99 %	99 %

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Oznaczenie koloru	Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna
				(Nom)	(znamionowa)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	830	ciepłobiała (WW)	3000 K	91 lm/W
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	840	chłodnobiała (CW)	4000 K	91 lm/W

Order Code	Full Product Name	Kod barwy	Oznaczenie koloru	Skorelowana temperatura barwowa	Skuteczność świetlna
				(Nom)	(znamionowa)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	865	chłodna dzienna	6500 K	86 lm/W

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
55888640	MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25	5200 lm	5200 lm
55890940	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25	5200 lm	5200 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
89285040	MASTER TL-D Xtra 58W/865 1SL	5000 lm	5000 lm

